

## OMIKRON TWIN


9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Numer zamówienia 00802882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Oмикron twin                                |
| Typ                            | Kółko obrotowe                              |
| Standardowy                    | podobne normy EN12532 – Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 1500 kg                                     |
| Nośność przy 6 km/h            | 1100 kg                                     |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                         |
| Nierdzewne                     | Nie                                         |
| Nośność statyczne              | 3000 kg                                     |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                      |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                       |
| Wysokość całkowita             | 220 mm                                      |
| Szerokość całkowita            | 189 mm                                      |
| Waga całkowita                 | 16,98 kg                                    |

## OBUDOWA

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                           |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło                                       |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor                  | Przezroczysta Wykończenie powierzchni                     |
| Wysięg                 | 50 mm                                                     |
| Promień działania koła | 125 mm                                                    |
| Zasięg działania koła  | 250 mm                                                    |
| Lubrication nipple     | 1                                                         |
| Średnica kopuły        | 160 mm                                                    |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Żeliwo                         |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)           |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                     |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 200 mm             |
| Szerokość płytki                       | 160 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 120 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 160 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Numer zamówienia 00802882  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

