

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral twin
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	375 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,03 kg
Teljes szélesség	63 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	37,5 mm
Körbeforgás	206 mm
Kupola átmérője	61,5 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Szürkésfehér (RAL9002)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	12 mm
Test szélessége	12 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm
Csavar menet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608

Rendelési szám 00032977

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

