

## AGILA CARE

2474XSP125R36-32S30 D 4xM6



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 製品名       | Agila care                        |
| ハウジングタイプ  | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター                |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg                            |
| 導電性       | はい                                |
| ステンレス     | いいえ                               |
| 静荷重       | 200 kg                            |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C                            |
| 最大温度範囲    | 60 °C                             |
| 取付高       | 163 mm                            |
| 全幅        | 67 mm                             |
| 総重量       | 1.03 kg                           |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 103.5 mm  |
| 旋回径     | 207 mm    |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド、導電性         |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型、導電性   |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 125 mm            |
| トレッド幅       | 32 mm             |
| ボディ幅        | 32 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 91 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD           |

## フィッティング

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版 |
| ボルト径       | 32 mm                   |
| ボルト長       | 51 mm                   |
| ボルトねじ位置    | 7 mm                    |
| ボルト取付穴数    | 4                       |

# AGILA CARE

2474XSP125R36-32S30 D 4xM6



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面

---

