

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Scout
Typ	Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Rostfrei	✓
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	242 mm
Gesamtbreite	72 mm
Gesamtgewicht	2,912 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	64 Shore A

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Eckig
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	50 mm
Schwenkradius	150 mm
Störkreis	300 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	130 mm
Plattenbreite	74 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	110 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	50 mm
Plattenloch Durchmesser	10,5 mm

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

