



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ieriču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 120 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 240 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 124 mm                           |
| Kopējais platums                     | 82 mm                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 32 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 90 mm                      |
| Grozāms savienojums | 180 mm                     |
| Kupola diametrs     | 52 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs       |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione     |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                    |
| Diametrs               | 100 mm                               |
| Protektora platums     | 20 mm                                |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                          |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 95 mm              |
| Plāksnes platums                       | 70 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 50 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

