INFORMACJE O PRODUKCIE

# ALPHA

## 3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 100 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 161 mm |
| Szerokość całkowita | 115 mm |
| Waga całkowita | 1,31 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 37 mm |
| Szerokość korpusu | 37 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 115 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804


Numer zamówienia 00007006

**Rysunki produktu**




8478UAD125 P63




© Copyright 2026 TENTE International GmbH