

КАРРА

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Карра
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	2400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	2000 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	4800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	355 mm
Общий вес	19,01 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	70 mm
Поворотное соединение	452 mm
Lubrication nipple	1

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	300 mm
Ширина Протектор	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	175 mm
Ширина пластины	140 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	140 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	15 mm

