



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	450 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	205 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	4.34 kg

CHAPE

Déport	58 mm
Rayon d'encombrement	140 mm
Diamètre d'encombrement	280 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	111 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

