



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Linea                              |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                             |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                              |
| Bauhöhe                     | 145 mm                             |
| Gesamtbreite                | 82 mm                              |
| Gesamtgewicht               | 1,078 kg                           |

## RAD

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager                         |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 125 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                                        |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                                   |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 129 mm               |
| Störkreis       | 258 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

