
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	E-Drive ultimate
Тип	Задвижващ модул
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	5 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща ширина	190 mm
Общо тегло	8.23 kg
Дължина	Макс. 315 mm (задействано спешно освобождаване)
Диаметър на колелото	125 мм, граница на износване 115 мм
Резба Колело	Плътна гума, без маркировка, Бръснач A 63
ширина на колелото	35 mm
Ширина	178 mm
Максимална сила на тягата	32
Максимална сила на повдигане / сила на контактно налягане	400
Височина в начална позиция	140 mm
Височина на инсталация	170 mm
Аварийно освобождаване	Механичен
Вид защита	IPX4 (разпръскване на вода от всички страни, всички щепсели са включени)
Допустима околна температура	Работна температура от 5°C до 40°C, влажност на въздуха 90 %, без кондензация
Тегло	8 kg
Максимална скорост	4 km/h
ПРОСВЕТ	30 mm
Неравности на земята (минимум)	-15 mm
Неравности на земята (максимална)	15 mm
Допустима температура на съхранение (минимална)	-10 °C
Допустима температура на съхранение (максимална)	45 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер на поръчката 00066143

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВИЛКА

Материал на корпуса	Електрически
Форма Вилица	Шофиране
Цвят	Синьо покритие

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Колело с фланец
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер на поръчката 00066143

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH