

# AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

Numéro de commande 00031465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Agila twin |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 60 kg      |
| Conducteur d'électricité        | no         |
| Inoxydable                      | no         |
| Capacité de charge statique     | 120 kg     |
| Plage de température (minimale) | -20 °C     |
| Plage de température (maximale) | 85 °C      |
| Hauteur                         | 69 mm      |
| Largeur totale                  | 57 mm      |
| Poids                           | 0.4 kg     |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 25 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 77 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre du dôme        | 53 mm  |

## ROUE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre                 | 50 mm |
| Largeur du bandage       | 19 mm |
| Largeur du corps de roue | 19 mm |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 60 mm  |
| Largeur de la platine                      | 60 mm  |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 38 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 48 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 6.3 mm |

