

# LINEA

5940UAP150P30-13 RAL7015

EAN 4031582475395



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Linea                  |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 170 mm                 |
| Gesamtbreite                | 89 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 1,1 kg                 |

## GEHÄUSE

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid               |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse   |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager   |
| Farbe           | Schiefergrau (RAL7015) |
| Ausladung       | 52 mm                  |
| Schwenkradius   | 133 mm                 |
| Störkreis       | 266 mm                 |
| Dom Durchmesser | 56 mm                  |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 22 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm         |



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award

Produktzeichnungen

