

AGILA SMART

1677PJO100P30-13

EAN 4031582356427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila smart
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	135 mm
总重量	0.544 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	88 岸 A

支架

材料	钢板, 轻型
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	116.5 mm
转向干涉	233 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

产品信息

AGILA SMART

1677PJO100P30-13

EAN 4031582356427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

