



## CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 40 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 102.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm   |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis       | 45 mm |

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ●   |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○   |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Linea   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg  |
| Conducteur d'électricité        | yes     |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 300 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 80 °C   |
| Hauteur                         | 130 mm  |
| Largeur totale                  | 71 mm   |
| Poids                           | 0.93 kg |

## Product Drawings

