

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	10 mm

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
总高	99 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm

支架

材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	31 mm
转向干涉	198 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

