

# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	10 mm

## 核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
总高	99 mm

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm

## 支架

材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	31 mm
转向干涉	198 mm

# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

