

# INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 产品名称       | Integral smart   |
| 外壳类型       | 带中控全锁的万向脚轮       |
| 标准         | EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 3 km/h的载重  | 100 kg           |
| 4 公里/小时的载重 | 100 kg           |
| 导电         | 否                |
| 不锈         | 否                |
| 静态载重       | 200 kg           |
| 温度范围（最低）   | -25 °C           |
| 最高温度范围     | -25 °C           |
| 总高         | 130 mm           |
| 总宽度        | 62 mm            |
| 总重量        | 0.91 kg          |
| 认证         | 经 TÜV Süd 测试和监测  |

## 支架

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 钢板，轻型        |
| 支架形状 | 已关闭          |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承       |
| 颜色   | 灰白色（RAL9002） |
| 偏移量  | 40 mm        |
| 旋转半径 | 90 mm        |
| 转向干涉 | 180 mm       |
| 圆顶直径 | 62 mm        |

## 轮子

|         |          |
|---------|----------|
| 轮体材料    | 聚酰胺      |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑   |
| 轴承      | 精密滚珠轴承   |
| 侧盖      | 集成螺纹防护装置 |
| 直径      | 100 mm   |
| 胎面宽度    | 32 mm    |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D   |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 28 mm  |
| 螺栓长度  | 45 mm  |



iF 设计奖



红点设计  
奖

# INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335

订单号 00064518w  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

