INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# AGILA

2477PIO075P30-11

EAN 4031582361803



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo | Rodízio giratório com travão total |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 60 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 120 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 100 mm |
| Peso geral | 0,31 kg |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 24 mm |
| Raio giratório | 80 mm |
| Interferência giratória | 160 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 25 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm |
| Sugestão | Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477PIO075P30-11

EAN 4031582361803

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH