



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	コンバインロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	300 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	175 mm
全幅	89 mm
総重量	1.45 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	52 mm
旋回半径	156 mm
旋回径	312 mm
ドーム径	56 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	22 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm