

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila twin
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	70 kg
Elettricamente conduttivo	Sì
Inossidabile	No
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	69 mm
Peso complessivo	0,26 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	25 mm
Raggio di piroettamento	77 mm
Ingombro di piroettamento	155 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Numero d'ordine 00034276

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

