

# INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral                                                       |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central |
| Standard                        | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital                           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                                                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                         |
| Conducteur électrique           | Oui                                                            |
| Inoxydable                      | Non                                                            |
| Statique Capacité de charge     | 450 kg                                                         |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                                          |
| Hauteur                         | 158 mm                                                         |
| Largeur totale                  | 62 mm                                                          |
| Poids global                    | 0.95 kg                                                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd                                 |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne           |
| Forme Chape             | Fermé                           |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris blanc (RAL9002)            |
| Déport                  | 35 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 97.5 mm                         |
| Diamètre d'encombrement | 195 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 62 mm                           |

## ROUE

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Matériau du corps          | Polyamide, conducteur électrique             |
| Bandage                    | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement                  | Roulement à billes de précision, Étanche     |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (similaire à RAL7015)           |
| Couleur Roue               | Gris ardoise (RAL7015)                       |
| Pare-fils                  | Garde-filet intégré                          |
| Diamètre                   | 125 mm                                       |
| Largeur du Bandage         | 32 mm                                        |
| Largeur du corps           | 32 mm                                        |
| Dureté du Bandage (A)      | 91 Shore A                                   |
| Dureté du Bandage (D)      | 40 Shore D                                   |

## RACCORD

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccord                  | Tige avec Trou de came pour barres profilées                                                           |
| Diamètre Œil                     | 28 mm                                                                                                  |
| Longueur Œil                     | 96 mm                                                                                                  |
| Position du filetage de l'Œil    | 19 mm                                                                                                  |
| Quantité de trous de montage Œil | 2                                                                                                      |
| Astuce                           | Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital. |

Prix IF  
DesignPrix Red  
Dot  
Design

# INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

Numéro de commande 00002861  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

