

LUMINA

AA23PJ050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	54 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0.1 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur du bandage de roue	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	8 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Diamètre du trou de l'Œil	1 mm
Tige Diamètre Tige	11 mm
Tige Longueur Tige	20 mm

LUMINA

AA23PJ1050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527

Numéro de commande 00071611

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

