

LUMINA

A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	56 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,07 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	62 mm
Störkreis	124 mm
Dom Durchmesser	0 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	10 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	8 mm

LUMINA

A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442

Bestellnummer 00073408
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

