

## AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila twin                       |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 70 kg                            |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 140 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 69 mm                            |
| Обща ширина                        | 57 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.36 kg                          |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело    |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 25 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 77 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 155 mm                 |
| Диаметър на купол           | 53 mm                  |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер            |
| Цвят на Колело        | Сива шистичка (RAL7015)         |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 50 mm                           |
| Ширина на Резба       | 20 mm                           |
| Ширина на тялото      | 20 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Тип на фитинга                            | Квадратна плоча |
| Дължина на плаката                        | 60 mm           |
| Ширина на плаката                         | 60 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 38 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 38 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 48 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 6.3 mm          |

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Номер на поръчката 00031002  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

