

# INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Integral twin torsion                         |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri         |
| Portata a 3 km/h                    | 125 kg                                        |
| Elettricamente conduttivo           | Sì                                            |
| Inossidabile                        | No                                            |
| Portata statica                     | 375 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -30 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                         |
| Altezza totale                      | 150 mm                                        |
| Larghezza complessiva               | 62 mm                                         |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd               |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, pesante      |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Passivato blu                    |
| Disassamento              | 37,5 mm                          |
| Raggio di piroettamento   | 100 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 200 mm                           |

## RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato                         |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 125 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 12 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D                                     |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta                                        |
| Diametro bullone  | 32 mm                                                                                           |
| Lunghezza bullone | 51 mm                                                                                           |
| Suggerimento      | Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. |



Premio  
tedesco  
per il  
Design



Premio  
Red Dot  
Design