



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                                |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage combiné |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg                               |
| Conducteur d'électricité        | Non                                  |
| Inoxydable                      | Non                                  |
| Capacité de charge statique     | 260 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 170 mm                               |
| Largeur totale                  | 89 mm                                |
| Poids                           | 1,3 kg                               |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd        |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris argenté (RAL7001)          |
| Déport                  | 52 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 156 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 312 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 56 mm                           |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 150 mm                          |
| Largeur du bandage    | 22 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

## Product Drawings

