



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Linea            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 130 kg           |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 예                |
| 정지 중 하중용량      | 260 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C            |
| 총높이            | 148 mm           |
| 전체 너비          | 82 mm            |

## 하우징

|         |                  |
|---------|------------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드            |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징         |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링         |
| 색상      | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋     | 40 mm            |
| 회전 반경   | 109 mm           |
| 회전 간섭   | 218 mm           |
| 돔 직경    | 52 mm            |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드           |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입       |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 스테인리스 |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 125 mm          |
| 트레드 폭      | 20 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A      |

## 피팅

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 |
| 플레이트 길이        | 95 mm                |
| 플레이트 너비        | 70 mm                |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 72 mm                |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 76 mm                |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 44.5 mm              |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 52 mm                |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm                |

## Product Drawings

