



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C        |
| 最高温度范围    | 40 ° C         |
| 总高        | 163 mm         |
| 总重量       | 0.931 kg       |

## 轮子

|          |         |
|----------|---------|
| 轮体材料     | 聚酰胺     |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承       | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置 |
| 直径       | 125 mm  |
| 胎面宽度     | 32 mm   |
| 胎面硬度 (D) | 40 肖氏 D |

## 支架

|      |          |
|------|----------|
| 材料   | 钢板, 中号   |
| 支架形状 | 宽        |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道   |
| 偏移量  | 41 mm    |
| 旋转半径 | 103.5 mm |
| 转向干涉 | 207 mm   |

## 固定件

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 固定件类型      | 合成膨胀机, 方形       |
| 膨胀固定件 (最小) | 32 mm           |
| 膨胀固定件 (最大) | 35 mm           |
| 提示         | 请在订购时注明所需的试管内径。 |

技术图纸

