



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | ICS                             |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Ja                              |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 137 mm                          |
| Totale breedte               | 52 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,44 kg                         |

#### VORK

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide                               |
| Vork Vorm                  | Slank                                   |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend                         |
| Kleur                      | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001) |
| Offset                     | 38 mm                                   |
| Zwenk radius               | 87 mm                                   |
| Uitzwenking                | 174 mm                                  |
| Diameter koepel            | 52 mm                                   |
| Diameter schroefdraad      | 0 mm                                    |

#### WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisie kogellagers, afgedicht              |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)                        |
| Afdekkapjes                   | Geïntegreerde afdekkapjes                    |
| Diameter                      | 100 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                                        |
| Breedte wielkern              | 32 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A                                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D                                   |

#### BEVESTIGING

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type bevestiging | draadstift met vierkante inzet (boven) |
| Diameter Stift   | 10 mm                                  |
| Lengte Stift     | 17 mm                                  |

