



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea                                 |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi       |
| Portata a 3 km/h                    | 120 kg                                |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                                     |
| Portata statica                     | 240 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                 |
| Altezza totale                      | 118 mm                                |
| Larghezza complessiva               | 82 mm                                 |
| Peso complessivo                    | 0,723 kg                              |

### RUOTA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide, elettricamente conduttivo     |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione          |
| Parafili                    | Con parafili                              |
| Diametro                    | 100 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                                     |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                                |

### SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale                 | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Disassamento              | 32 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 108 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 216 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                            |

### FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

## DISEGNI TECNICI

