

INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Integral twin load
하우징 유형	중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12531 - 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	250 kg
4km/h에서의 적재 용량	250 kg
적재 용량 정적	750 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	193 mm
전체 너비	74 mm
전체 체중	2.218 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	그레이 화이트(RAL9002)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	15 mm
차체 너비	15 mm
트레드의 경도(A)	91 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D



독일 디자인
어워드



레드닷 디자인
어워드

INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	그레이 화이트(RAL9002)
오프셋	45 mm
회전 반경	124.5 mm
회전 간섭	249 mm
돔 직경	70 mm

피팅

피팅 유형	프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	51 mm
볼트 나사산 위치	7 mm
볼트 장착 구멍 수량	2



독일 디자인
어워드



레드닷 디자인
어워드