INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# KAPPA

## 9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●○○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistencia a la corrosión | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Kappa |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 1020 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 850 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 1700 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 205 mm |
| Ancho total | 98 mm |
| Peso total | 3.36 kg |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Color | Pasivado azul |
| Lubrication nipple | 1 |
| Diámetro del domo | 96 mm |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Blanco natural |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Anchura de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681

Número de pedido 00803601

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH