



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea                                  |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão combinado |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos   |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 130 kg                                 |
| Capacidade de carga estática      | 260 kg                                 |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                 |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                  |
| Altura total                      | 148,5 mm                               |
| Largura geral                     | 82 mm                                  |
| Peso geral                        | 1,12 kg                                |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd     |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                           |
| Largura do Piso            | 20 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 129 mm                           |
| Interferência giratória | 258 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                            |

## ENCAIXE

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" |
| Comprimento da placa                  | 95 mm                                                      |
| Largura da placa                      | 70 mm                                                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 72 mm                                                      |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 76 mm                                                      |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 44,5 mm                                                    |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 52 mm                                                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                                                      |



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



Prémio IF  
Design

## DESENHOS TÉCNICOS

