PRODUCTINFORMATIE

INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	125 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	375 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	129 mm
Totale breedte	63 mm
Totaal gewicht	1,06 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	31 mm
Zwenk radius	85 mm
Draaicirkel	170 mm
Diameter koepel	61,5 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Wielkleur	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	4
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

Duitse Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730

Bestelnummer 00063377

Producttekeningen



Duitse Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH