

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Poids	0,21 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène, conducteur d'électricité
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	11 mm

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Numéro de commande 00034277
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

