

LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, YELLOW



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Lumina
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	71,5 mm
Szerokość całkowita	54,3 mm
Waga całkowita	0,101 kg
Typ twarzy	Mysz

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	8,5 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Wysięg	20 mm
Promień działania koła	60 mm
Zasięg działania koła	120 mm
Średnica kopuły	23 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm



Nagroda Red
Dot
Design
Award


LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, YELLOW



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE



Nagroda Red
Dot
Design
Award