



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | ICS                         |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Igen                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 0,77 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 52 mm                       |

## VÁZ

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid                      |
| Villa alakja    | Keskeny                       |
| Szín            | Ezüstsürke (használt RAL7001) |
| Kupola átmérője | 52 mm                         |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, elektromosan vezető                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, Tömített            |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)                         |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem                |
| Átmérő                       | 125 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                        |
| Test szélessége              | 32 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A                                   |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D                                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 95 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 70 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 50 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 75 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

