产品信息

# AGILA

## 2471PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582301441



图片可能与原产品不同

### 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

### 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Agila |
| 外壳类型 | 带方向锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 160 mm |
| 总宽度 | 60 mm |
| 总重量 | 1.09 kg |

### 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 41 mm |
| 旋转半径 | 131 mm |
| 转向干涉 | 262 mm |
| 圆顶直径 | 60 mm |

### 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 银灰色 （RAL7001） |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 83 岸 A |

### 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径 | 28 mm |
| 螺栓长度 | 45 mm |
| 螺栓螺纹位置 | 19 mm |
| 螺栓安装孔数量 | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2471PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582301441

订单号 00065500

**产品图纸**




