

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Couleur de la chape     | Blanc   |
| Déport                  | 46 mm   |
| Rayon d'encombrement    | 77,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm  |
| Diamètre du dôme        | 86 mm   |

## ROUE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Roulement                | Roulements rouleaux, amortis |
| Couleur de la roue       | Noir                         |
| Diamètre                 | 63 mm                        |
| Largeur du bandage       | 30 mm                        |
| Largeur du corps de roue | 30 mm                        |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit                  | Footmaster         |
| Type                            | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 550 kg             |
| Conducteur d'électricité        | Non                |
| Inoxydable                      | Non                |
| Capacité de charge statique     | 550 kg             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C             |
| Plage de température (maximale) | 90 °C              |
| Hauteur                         | 102 mm             |
| Largeur totale                  | 86 mm              |
| Poids                           | 1,1 kg             |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Numéro de commande 00062142  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

