

# INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Integral
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	✓
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	229 mm
Waga całkowita	1,661 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Ośłony gwintu	Zintegrowany ochroniacz gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Twardość Bieżnia (D)	59 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, średni
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	60 mm
Promień działania koła	160 mm
Zasięg działania koła	320 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień	28 mm
Długość Trzpień	45 mm
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

## DODATKOWE INFORMACJE

Zmywalne zgodnie z AK-BWA



IF nagroda za projekt



Nagroda Red Dot Design Award

# INTEGRAL


2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE



IF nagroda za projekt



Nagroda Red Dot Design Award