INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# AGILA CARE

## 2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Agila care |
| Tipo | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Elétrico condutivo | Sim |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 200 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 188 mm |
| Largura geral | 60 mm |
| Peso geral | 1,12 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 45 mm |
| Raio giratório | 120 mm |
| Interferência giratória | 240 mm |
| Diâmetro do dome | 60 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo |
| Material do piso da roda | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 150 mm |
| Largura do Piso | 32 mm |
| Largura do corpo | 32 mm |
| Dureza do Piso (A) | 91 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 40 Shore D |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
| Diâmetro do Furo | 32 mm |
| Comprimento do Furo | 51 mm |
| Posição da rosca do furo | 7 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 4 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA CARE

## 2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179

Número de encomenda 00061545

**Desenhos do produto**

