

## AGILA

2470JP150R05-28 M8/19

EAN 4031582301038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 185 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 1,09 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 45 mm                   |
| Promień działania koła | 120 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 240 mm                  |
| Średnica kopuły        | 60 mm                   |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny    |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koła           | Srebrnoszary (RAL7001)     |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 150 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                 |

## MOCOWANIE

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Typ mocowania                      | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień                   | 28 mm                  |
| Długość Trzpień                    | 45 mm                  |
| Położenie gwintu Trzpień           | 19 mm                  |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 2                      |

# AGILA

2470PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582301038

Numer zamówienia 00007180  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

