

INTEGRAL SMART PLUS

1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Integral smart plus
Tipo	Rodízio giratório com travão central e total
Padrão	semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 4 km/h	135 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	405 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	183 mm
Largura geral	62 mm
Peso geral	1,13 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	40 mm
Raio giratório	115 mm
Interferência giratória	230 mm
Diâmetro do dome	62 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor do Piso	Cinzento ardósia (RAL7015)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo	32 mm
Comprimento do Furo	51 mm
Posição da rosca do furo	7 mm
Quantidade de furos: parafusos de 4 fixação	