

AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila care
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezetős	✓
Statikus teherbírási	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	188 mm
Teljes szélesség	60 mm
Összsúly	1,099 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezetős
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezetős
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérős	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	45 mm
Körbeforgás	120 mm
Körbeforgás	240 mm
Kupola átmérője	60 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavar furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm
Csavar menet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítősforatok száma	2

AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

