



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	带组合锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	130 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	260 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	148.5 mm
总宽度	82 mm
总重量	1.12 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 (RAL9002)
偏移量	40 mm
旋转半径	129 mm
转向干涉	258 mm
圆顶直径	52 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板, US 螺栓孔间距
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	72 mm
上板孔长度 (最大)	76 mm
上板孔宽度 (最小)	44.5 mm
上板孔宽度 (最大)	52 mm
上板孔直径	11 mm

