



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 固定脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 60 °C          |
| 总高        | 135 mm         |
| 总宽度       | 60 mm          |
| 总重量       | 0.53 kg        |

## 支架

|      |       |
|------|-------|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 宽     |
| 颜色   | 蓝色钝化  |
| 圆顶直径 | 60 mm |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯          |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶        |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轮子颜色    | 银灰色（RAL7001） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 100 mm       |
| 胎面宽度    | 32 mm        |
| 轮体宽度    | 32 mm        |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A       |

## 固定件

|           |         |
|-----------|---------|
| 固定件类型     | 矩形板     |
| 上板长       | 77 mm   |
| 上板宽       | 67 mm   |
| 上板孔长度（最小） | 46.5 mm |
| 上板孔长度（最大） | 51.5 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 56 mm   |
| 上板孔宽度（最大） | 61.5 mm |
| 上板孔直径     | 8.5 mm  |

