

## LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                         | Levina                             |
| Émission de CO <sub>2</sub> (portée 3) | 2.27                               |
| Type                                   | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                                  | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h            | 100 kg                             |
| Conducteur d'électricité               | Non                                |
| Inoxydable                             | Non                                |
| Capacité de charge statique            | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale)        | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale)        | 40 °C                              |
| Hauteur                                | 141 mm                             |
| Largeur totale                         | 59 mm                              |
| Poids                                  | 0,55 kg                            |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Élancée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Gris argenté (RAL7001)   |
| Déport                  | 36 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 98 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 196 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                    |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                   |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 100 mm                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                      |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 50 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 75 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

