

KAPPA

9682IFP160P63 CL67

EAN 4031582366198

Número de encomenda 00830210



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●○○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa
Tipo	Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	280 kg
Capacidade de carga estática	700 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Altura total	205 mm
Largura geral	116 mm
Peso geral	4,377 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzento/não deixa marcas
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

SUPORE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	58 mm
Raio giratório	140 mm
Interferência giratória	280 mm
	✓
Diâmetro do dome	111 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

KAPPA

9682IFP160P63 CL67

EAN 4031582366198

Número de encomenda 00830210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	135 mm
Largura da placa	110 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

KAPPA

9682IFP160P63 CL67

EAN 4031582366198

Número de encomenda 00830210

DESENHOS TÉCNICOS

