

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Integral twin
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	175 mm
Largura geral	70 mm
Peso geral	1,491 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	15 mm
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Offset	45 mm
Raio giratório	120 mm
Interferência giratória	240 mm



Prémio Alemão
de
Design



Prémio Red Dot
Design

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo	28 mm
Comprimento do Furo	45 mm
Sugestão	As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Lavável de acordo com AK-BWA



Prémio Alemão
de
Design



Prémio Red Dot
Design

INTEGRAL TWIN



2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



Prémio Alemão
de
Design



Prémio Red Dot
Design