

KAPPA

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691

Numéro de commande 00830616



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	3,896 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	48 mm
Rayon d'encombrement	112,5 mm
Diamètre d'encombrement	225 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691

Numéro de commande 00830616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

